



**Soporte para plaquitas TANGGRIP, neutro, Ancho de tronzado w: 3,05mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	273610 3,05
GTIN	7291075456585
Clase de artículo	26D

**Descripción**

**Ejecución:**

Sin refrigeración interior.

**Idóneo para:**

Ejes de sujeción n.º 273600 – 273605.

**Idóneo para:**

LOGIPFGRIP

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279955 se ha de pedir por separado.

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	3,05 mm
Serie	TANGGRIP
CUTDIA	42 mm
Posibilidad de tronzado axial	no
Para Ø máximo de pieza de trabajo	42 mm

## Hoja de datos

Voladizo	21 mm
Denominación del fabricante	TGAQ D42-3-2Z
OAL	32 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/273610-3,05>