

**Garant****Fresa de inmersión de 93°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 80/5mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	211807 80/5
GTIN	4045197648426
Clase de artículo	210

## Descripción

**Ejecución:**

Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.

**Aplicación:**

Para la prevención de atascamientos de virutas, especialmente para vaciados profundos.

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

## Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Plaquita de corte adecuada	VCG. 2205
Ø de corte $D_c$	80 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
Longitud total $L_{tot}$	55 mm

Número de filos Z	5
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	158 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	2,44 grados
Fresado circular de taladro $a_p$	10 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	154 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	70,34 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de inmersión

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinámico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7