

Garant**Fresa de inmersión de 90°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 80/5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	211806 80/5
GTIN	4045197502070
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	27 mm
Longitud total L _{tot}	55 mm
Ø de corte D _c	80 mm
Plaquita de corte adecuada	VCG. 2205
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Número de filos Z	5

Fresado circular de taladro a_p	10 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	158 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	70,34 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	154 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	2,44 grados
$\varnothing D_3$	74 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de inmersión

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP