

Garant**Fresa de inmersión de 90°, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 32/2mm**

Datos de pedido

Número de pedido	211811 32/2
GTIN	4045197502087
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.

Prolongable a voluntad mediante conexión de rosca.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VCG. 2205
Ø de corte D_c	32 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Ø D_2	29 mm
Rosca de alojamiento M	M16
Longitud total L_{tot}	47 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Número de filos Z	2
Fresado circular de taladro Ø $D_{min.}$	58 mm

Fresado circular de taladro a_p	4 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	62 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	22,34 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	7,65 grados
$\varnothing D_3$	26 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de inmersión

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7