

Garant
Fresa angular 90° GARANT Softcut®, Mango Weldon, Ø D / Zef: 25/5mm


Datos de pedido

Número de pedido	215622 25/5
GTIN	4045197573940
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. **Nueva generación** de fresas angulares con plaquitas reversibles de alto rendimiento **con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC** en caso de **condiciones inestables** o para **husillos con una potencia de accionamiento reducida. Plaquitas reversibles APMT 0602..**

Aplicación:

Para escuadrar y fresar, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n° 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,45** con varilla n.º **674252 tam. 6IP**.

Al utilizar plaquitas con un radio de 2 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.

¡No utilizar en rampas ni para la penetración circular!

Descripción técnica

Ø de corte D _c	25 mm
Longitud de voladizo L ₁	44 mm
Longitud total L _{tot}	100 mm
Cantidad efectiva de filos Z _{ef}	5

Ø de mango D _s h6	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Profundidad de corte máxima a _p máx.	33,5 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 0602..
Serie	Softcut®
Número de plaquitas de corte	30
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219827
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,45 Nm	211750 0,45
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP