



Lámpara frontal LED con batería, Tipo: HF8R-WORK



Datos de pedido

Número de pedido	081391 HF8R-WORK
GTIN	4058205031967
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Lámpara frontal LED de alta potencia para el uso profesional.

- **Cabezal girable y función de enfoque en continuo.**
- **Funcionamiento intuitivo y atenuación continua.**
- **Cinta para la cabeza intercambiable y lavable.**
- **Ledlenser Connecting System como interfaz uniforme permite un acoplamiento sencillo con una amplia gama de accesorios.**

Función:

IP68: Existe protección contra la inmersión duradera (estanco al agua) y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como contra el contacto completo.

Descripción técnica

Tensión de batería	3,7 V
Capacidad de la batería	3,7 Ah
Corriente de alumbrado nivel 2	20 lm
Anchura lámpara	210 m
Cantidad de baterías contenidas	1
Duración ilumin.	3 - 10 h

Advanced Focus System (AFS)	sí
Duración de la iluminación nivel 2	90 h
Peso	198 g
Iluminación atenuable	sí
Color carcasa	negro
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Quality Dress	HF8R WORK
recargable	sí
Clase de protección IP	IP 68
Corriente de alumbrado	300 - 900 lm
Corriente de alumbrado Boost	1600 lm
Tipo de producto	Lámpara frontal