

Yale

Polipasto de rueda dentada recta Yalelift 360°, Capacidad de carga: 1t



Datos de pedido

Número de pedido	086025 1
GTIN	4025092930611
Clase de artículo	08X

Descripción

Ejecución:

Cada polipasto de rueda dentada recta se comprueba en la fábrica con sobrecarga y se entrega con un manual de uso y un certificado de prueba.

La guía de cadena manual giratoria en 360° permite el accionamiento desde todas las posiciones. Construido para el uso pesado. Cumple las normas de seguridad europeas más recientes. El operador ya no está obligado a trabajar en la zona de peligro de la carga.

Nota:

Capacidad de carga hasta 20 t, depósito de cadena y protección contra sobrecarga a petición.

Versión con chasis integrado, versión galvanizada y ATEX bajo petición.

Descripción técnica

Fuerza de elevación con carga nominal	30 daN
Número de tramos de cadena	1
Capacidad de carga	1000 kg
Capacidad de carga t	1 t

Altura de elevación normal	3 m
Peso	13 kg
Tipo de producto	Polipasto