

## HEDI

### Prolongador de cables de plástico para F, B, PL y CZ, Tipo: 25V



#### Datos de pedido

Número de pedido	081127 25V
GTIN	4003644015351
Clase de artículo	08B

#### Descripción

##### Ejecución:

Los tambores de cables Hedi® son sinónimo de calidad "Made in Germany" y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita el giro imprevisto del tambor. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.

##### · Protección contra sobrecalentamiento.

Para aplicación en entorno seco.

##### Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing < 12$  mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Clase de protección IP: IP 20

Potencia nominal en estado desenrollado: 3500 (16 A) W

Clase de cable: H05VV-F

Estructura de cable: 3G1,5

Material cable: PVC rojo

Longitud de cable: 25 m

Número de tomas de corriente: 4

#### Descripción técnica

Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16 A) W
Longitud de cable	25 m
Tensión de red	250 V
Clase de cable	H05VV-F
Estructura de cable	3G1,5
Tipo	25V
Material cable	PVC rojo
Clase de protección IP	IP 20
Material carcasa	Plástico
Número de tomas de corriente	4
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Sistema de diagnóstico existente	no
Tipo de producto	Bobina de cables