


Garant**SNHX 1207 neutro, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	218621 ALU
GTIN	4045197532183
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación para a_e máx.
Para anchura de ranura a_p : 12 / 16 mm
Clase: HU7710
Avance f_z por diente: 0,1 mm
Anchura de chaflán: 0,45 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,1 mm
Tipo	ALU
Anchura de chaflán	0,45 mm
Clase	HU7710
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1207
Material de corte	MD

Grosor de plaquita	7 mm
Para anchura de ranura a_p	12 / 16 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar