

Mahr**Pie de rey digital MarCal sin puntas de medición, Capacidad de medición: 800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415322 800
GTIN	4059192064778
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Lectura directa mediante indicador digital grande, claramente legible. Superficies de medición lapeadas de precisión. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.

Descripción técnica

Lectura	0,01 mm
Calibración	A1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Longitud del pico	150 mm
Aplicación de radio	Software del fabricante
Cantidad de pilas contenidas	1

Lectura	0,0005 pul
Clase de protección IP	IP 65
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Ø parte de medición interior	20 mm
Capacidad de medición	0 - 800 mm
Límite de error	0,05 mm
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Conexión RS232C
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021010 1000
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021000 1000

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo D2	498940 D2
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo R2	498940 R2
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo USB2	498940 USB2