



Regleta de enchufes IP44, Número de tomas de corriente:



Datos de pedido

Número de pedido	081169
GTIN	4007123647576
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Con interruptor de seguridad iluminado y zócalos de toma de corriente girados en 45°. Potencia nominal 3500 W (16 A).

Tomas de corriente **protegidas contra salpicaduras de agua**, con tapas plegables de cierre automático y anillos obturadores. Carcasa de plástico resistente a golpes y roturas con estribo de suspensión estable.

Con tomas de corriente para los **países F, B, PL y CZ**.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Longitud de cable: 2 m

Clase de protección IP: IP 44

Descripción técnica

Interruptor ON/OFF	sí
Adecuado para países	F; B; PL; CZ
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 W
Clase de protección IP	IP 44
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	E
Número de tomas de corriente	5

Longitud de regleta	520 mm
Estructura de cable	3G1,5
Clase de cable	H07RN-F
Longitud de cable	2 m
Tipo de producto	REGLETA DE ENCHUFES