


**Garant****SNHX 1203 neutro, Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	218591 ST1400
GTIN	4045197656407
Clase de artículo	21A

**Descripción****Nota:**Valores de aplicación para  $a_e$  máx.**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,13 mm
Tipo	ST1400
Anchura de chaflán	0,25 mm
Clase	HB7525
Grosor de la placa E	3,2 mm
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1203
Material de corte	MD
Grosor de plaquita	3,2 mm
Para anchura de ranura $a_p$	6 mm

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar