

**Garant****SNHX 1207 neutro, Tipo: ST900**

## Datos de pedido

Número de pedido	218621 ST900
GTIN	4045197532190
Clase de artículo	21A

## Descripción

**Nota:**Valores de aplicación para  $a_e$  máx.Para anchura de ranura  $a_p$ : 12 / 16 mm

Clase: HB7525

Avance  $f_z$  por diente: 0,08 mm

Anchura de chaflán: 0,25 mm

## Descripción técnica

Avance $f_z$ por diente	0,08 mm
Tipo	ST900
Anchura de chaflán	0,25 mm
Clase	HB7525
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1207
Material de corte	MD

Grosor de plaquita	7 mm
Para anchura de ranura $a_p$	12 / 16 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar