

**Garant****SNHX 1207 neutro, Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	218621 ST1400
GTIN	4045197656551
Clase de artículo	21A

**Descripción****Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e$  máx.  
Para anchura de ranura  $a_p$ : 12 / 16 mm  
Clase: HB7525  
Avance  $f_z$  por diente: 0,13 mm  
Anchura de chaflán: 0,25 mm

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,13 mm
Tipo	ST1400
Anchura de chaflán	0,25 mm
Clase	HB7525
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1207
Material de corte	MD

Grosor de plaquita	7 mm
Para anchura de ranura $a_p$	12 / 16 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar