

**Mahr**

## Calibre de profundidad digital IP 67 con salida de datos, Capacidad de medición: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	418704 300
GTIN	4059192064709
Clase de artículo	43A

### Descripción

**Ejecución:**

Sistema de medición moderno, energéticamente eficaz. Guías lapeadas. Con preajuste (ajuste previo de medición), por ejemplo, para mediciones de distancias con inserto de medición n.º 418630. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada  $\varnothing$  1,5mm, 5mm largo.

Indicador LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 8,5 mm de altura.

**Función:**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

**Partes opcionales:**

Puente adicional de 300 mm de largo n.º 418610. Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.

Cable de datos n.º 498940.

### Descripción técnica

Longitud de puente	150 mm
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Sección transversal regleta graduada	12x3,5 mm

Desviación de medición E MPE	± 0,04 mm
Clase de protección IP	IP 67
Cantidad de pilas contenidas	1
Lectura conmutable	0,01 mm
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Lectura conmutable	0,0005 pul
Calibración	A1
Altura de las cifras pantalla LCD	8,5 mm
Suministro de energía	con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Estuche
Tipo de producto	Calibre de profundidad

## Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Puente adicional 300 mm	418610
Inserto de medición para medición de distancias Ø 4 mm	418630
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo D2	498940 D2
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo R2	498940 R2
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo USB2	498940 USB2
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Emisores Tipo S4E	498966 S4E
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975