

Mahr**Calibre de profundidad digital IP 67 con i-wi, Capacidad de medición: 500mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 418705 500 |
| GTIN | 4059192064754 |
| Clase de artículo | 43A |

Descripción**Ejecución:**

Sistema de medición moderno, energéticamente eficaz. Guías lapeadas. Con preajuste (ajuste previo de medición), por ejemplo, para mediciones de distancias con inserto de medición n.º 418630. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada \varnothing 1,5mm, 5mm largo.

Indicador LCD muy grande con altura de las cifras a 11 mm, interfaz de datos inalámbrica integrada i-wi, resistente al polvo y la humedad, duración aprox. 3 años (0,5 años con la radio activada).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Puente adicional de 300 mm de largo n.º 418610. Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.

Transmisión de datos inalámbrica a radioreceptor i-wi n.º 498912.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|-----------|
| Longitud de puente | 150 mm |
| Duración de funcionamiento | 26000 h |
| Suministro de energía | con pilas |

| | |
|--|-------------------------------|
| Lectura conmutable | 0,01 mm |
| Capacidad de medición | 0 - 500 mm |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm |
| Lectura conmutable | 0,0005 pul |
| Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm |
| Calibración | A1 |
| Aplicación de radio | Software del fabricante |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 |
| Clase de protección IP | IP 67 |
| Interfaz | Sistema inalámbrico i-wi MAHR |
| Sección transversal regleta graduada | 12x3,5 mm |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 |
| Norma | ISO 13385 |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas |
| Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock |
| Técnica de medición | digital |
| Material | Acero fino, INOX |
| Todas las piezas | templado |
| Embalaje | Estuche |
| Tipo de producto | Calibre de profundidad |

Servicios

| | |
|---|------------|
| CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm | 021000 500 |
| Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm | 021010 500 |

Accesorios

| | |
|--|---------------|
| Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|

| | |
|--|--------------|
| Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo | 498975 |
| Puente adicional 300 mm | 418610 |
| Inserto de medición para medición de distancias Ø 4 mm | 418630 |
| Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK | 498912 STICK |
| Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK | 498914 STICK |