

Mahr**Calibre de profundidad digital IP 67 con i-wi, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418705 200
GTIN	4059192064730
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Sistema de medición moderno, energéticamente eficaz. Guías lapeadas. Con preajuste (ajuste previo de medición), por ejemplo, para mediciones de distancias con inserto de medición n.º 418630. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada \varnothing 1,5mm, 5mm largo.

Indicador LCD muy grande con altura de las cifras a 11 mm, interfaz de datos inalámbrica integrada i-wi, resistente al polvo y la humedad, duración aprox. 3 años (0,5 años con la radio activada).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Puente adicional de 300 mm de largo n.º 418610. Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.

Transmisión de datos inalámbrica a radioreceptor i-wi n.º 498912.

Descripción técnica

Suministro de energía	con pilas
Lectura conmutable	0,0005 pul
Sección transversal regleta graduada	12x3,5 mm

Duración de funcionamiento	26000 h
Capacidad de medición	0 - 200 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Longitud de puente	100 mm
Clase de protección IP	IP 67
Calibración	A1
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Aplicación de radio	Software del fabricante
Interfaz	Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Lectura conmutable	0,01 mm
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Norma	ISO 13385
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Estuche
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Puente adicional 300 mm	418610
Inserto de medición para medición de distancias Ø 4 mm	418630
Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK	498912 STICK
Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK	498914 STICK