

**Garant****SNHX 1207 neutro, Tipo: UNI****Datos de pedido**

Número de pedido	218621 UNI
GTIN	4045197532220
Clase de artículo	21A

**Descripción****Nota:**Valores de aplicación para  $a_e$  máx.Para anchura de ranura  $a_p$ : 12 / 16 mm

Clase: HB7525

Anchura de chaflán: 0,25 mm

**Descripción técnica**

Tipo	UNI
Anchura de chaflán	0,25 mm
Clase	HB7525
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1207
Material de corte	MD
Grosor de plaquita	7 mm
Para anchura de ranura $a_p$	12 / 16 mm

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar