

Yale

Cilindro universal YS, Fuerza de compresión/elevación (t/mm): 23/250



Datos de pedido

Número de pedido	086060 23/250
GTIN	4025092150255
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Todos los elementos montados y adosados corresponden a la **serie de normas métrica**, lo que simplifica considerablemente los trabajos de montaje y mantenimiento, así como la adquisición de repuestos. **Compatibles al 100 %** con todos los sistemas hidráulicos de 700 bar habituales en el mercado.

Los cilindros universales se distinguen por su excelente **estabilidad contra cargas laterales**; disponen de una recuperación por muelle y una única conexión de manguera.

Aplicación:

Para todos los trabajos de presión en los que se precisa fuerza elevada y dimensiones reducidas. Ideal para el uso en dispositivos y en prensas de taller gracias a las roscas de fijación métricas de serie. **Utilizables en todas las posiciones.**

Suministro:

Incl. conexión de presión 3 / 8 - NPT. La entrega se realiza en estado listo para el uso, incluidos manguito de acoplamiento, pieza de presión de acero templado (punzón) y rosca de fijación **sin** líneas de conexión ni adaptadores.

Nota:

Los sistemas cerrados son premontados, llenados y purgados en fábrica.

Bomba hidráulica manual: ver n.º 086050, tubo flexible hidráulico n.º 086081, manómetro n.º 086087.

Descripción técnica

Peso	13,5 kg
Longitud retraído	376 mm
Volumen de aceite	830 ml
Ø exterior del cilindro	85 mm
Altura de elevación	250 mm
Presión máxima	230 kN
Tipo de producto	Cilindro hidráulico

Accesorios

Bomba hidráulica manual HPS Cantidad de peldaños / volumen de tanque 1/0,7 l	086050 1/0,7
Bomba hidráulica manual HPS Cantidad de peldaños / volumen de tanque 2/0,7 l	086050 2/0,7
Bomba hidráulica manual HPS Cantidad de peldaños / volumen de tanque 2/4 l	086050 2/4
Bomba hidráulica manual HPS Cantidad de peldaños / volumen de tanque 2/2 l	086050 2/2
Tubo flexible hidráulico HHC con montaje / llenado en fábrica Longitud 6 m	086081 6
Tubo flexible hidráulico HHC con montaje / llenado en fábrica Longitud 1 m	086081 1
Tubo flexible hidráulico HHC con montaje / llenado en fábrica Longitud 2 m	086081 2
Tubo flexible hidráulico HHC con montaje / llenado en fábrica Longitud 3 m	086081 3