


**Garant****SNHX 1205 neutro, Tipo: ST900****Datos de pedido**

Número de pedido	218611 ST900
GTIN	4045197656490
Clase de artículo	21A

**Descripción****Nota:**Valores de aplicación para  $a_e$  máx.Para anchura de ranura  $a_p$ : 10 / 14 mm

Clase: HB7525

Avance  $f_z$  por diente: 0,08 mm

Anchura de chaflán: 0,25 mm

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,08 mm
Tipo	ST900
Anchura de chaflán	0,25 mm
Clase	HB7525
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1205
Material de corte	MD

Grosor de plaquita	5,4 mm
Para anchura de ranura $a_p$	10 / 14 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar