

Espiga de verificación individual con mango, 3 dígitos Clase de tolerancia 1, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	483942 3
GTIN	2050002077119
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:

Espigas de verificación de acero aleado para herramientas 60 ± 2 HRC. Pasador: templado, revenido, rectificado y lapeado. Mango: indicación de \emptyset grabada.

Nota:

Indicar en el pedido como información adicional el \emptyset deseado, p. ej., n.º 483942 tam. 3, 0,305.

Descripción técnica

Longitud total	53 mm
Longitud de comprobación	33 mm
medida nominal	0,301 - 0,499 mm
Calibración	L5
Altura de paso	0,001 mm
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	1
Dureza	60 ± 2 HRC
Material	Acero para herramientas aleado
Tipo de producto	Espiga de verificación

Servicios

CalibraciónEspiga de verificación \emptyset máximo 20	028240 20
---	-----------

Calibración DAkkSEspiga de verificación \varnothing máximo 20

028260 20