

**Garant****Plaquita de corte de fresado VCGX 220508 FR, para fresa profundizante, HU7810, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	211856 ALU
GTIN	4045197700414
Clase de artículo	21A

**Descripción****Ejecución:**

Sustrato de grano fino, superficie de escalones para el guiado de virutas pulida - reducción extrema de la tendencia a pegarse.

**Nota:**

$a_{p\text{máx.}} = 7 \text{ mm}$  para desbastar con  $a_e = 1 \times D$ .

**Descripción técnica**

Tipo	Aluminio
Avance $f_z$	0,25 mm
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	VCGX 220508 FR
Clase	HU7810

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	1900 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1900 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	500 m/min	N
CuZn	adecuado	400 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones	100 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		