


Garant**SNHX 1205 neutro, Tipo: INOX**

Datos de pedido

Número de pedido	218611 INOX
GTIN	4045197656513
Clase de artículo	21A

Descripción

Nota:Valores de aplicación para a_e máx.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,13 mm
Tipo	INOX
Anchura de chaflán	0,25 mm
Clase	HB7535
Recubrimiento	con revestimiento
Grosor de la placa E	5,56 mm
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1205
Material de corte	MD
Grosor de plaquita	5,4 mm

Para anchura de ranura a_p	10 / 14 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar