

Garant**Fresa de inmersión de 90°, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 20/2mm**

Datos de pedido

Número de pedido	211847 20/2
GTIN	4045197502131
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,9 con varilla n.º 674252 tam. 7IP.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VDGT 11T2..
Longitud total L_{tot}	85 mm
Longitud de voladizo L_1	35 mm
Ø de mango D_s h6	20 mm
Ø de corte D_c	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Número de filos Z	2
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	38 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	38 mm
Fresado circular de taladro a_p	3,5 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	5,23 grados

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	16,4 mm
Ø D ₃	18 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de inmersión

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,9 Nm	211750 0,9
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219801