


Garant**SNHX 1205 neutro, Tipo: UNI****Datos de pedido**

Número de pedido	218611 UNI
GTIN	4045197656520
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**Valores de aplicación para a_e máx.Para anchura de ranura a_p : 10 / 14 mm

Clase: HB7525

Anchura de chaflán: 0,25 mm

Descripción técnica

Tipo	UNI
Anchura de chaflán	0,25 mm
Clase	HB7525
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1205
Material de corte	MD
Grosor de plaquita	5,4 mm
Para anchura de ranura a_p	10 / 14 mm

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar