

Yale

**Bomba hidráulica manual HPS, Cantidad de peldaños / volumen de tanque:
2/0,7l**



Datos de pedido

Número de pedido	086050 2/0,7
GTIN	4025092159098
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Todos los elementos montados y adosados corresponden a la **serie de normas métrica**, lo que simplifica considerablemente los trabajos de montaje y mantenimiento, así como la adquisición de repuestos. **Compatibles al 100 %** con todos los sistemas hidráulicos de 700 bar habituales en el mercado.

Bombas manuales de 2 etapas **con marcha rápida** (excepto tam. 1 / 0,7). La conmutación de la 1.ª a la 2.ª etapa se realiza automáticamente. **Regulables con válvulas limitadoras de presión de 0 – 700 bar. Construcción totalmente metálica** con válvula de salida compacta de ajuste preciso, tornillo de purga de aire y de carga de aceite, así como ojo de suspensión en la palanca manual.

Suministro:

Incluye carga de aceite, sin manómetro.

Nota:

Los sistemas cerrados son premontados, llenados y purgados en fábrica.

Bomba hidráulica manual: ver n.º 086050, tubo flexible hidráulico n.º 086081, manómetro n.º 086087.

Descripción técnica

Peso	7 kg
Capacidad volumétrica carrera de vacío (1.º nivel)	11 ml

Volumen de depósito utilizable	700 ml
Capacidad volumétrica carrera de carga (2.º nivel)	2 ml
Número de grados de presión	2
Tipo de producto	Bomba manual hidráulica

Accesorios

Unidad de manómetro GYA-63 Intervalo de indicador 0-1000 bar	086087 0-1000
--	---------------