

Garant**APMT 060220 ER, HB7730, Tipo: GG****Datos de pedido**

Número de pedido	215674 GG
GTIN	4045197673770
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación para $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{máx}} = 4 \text{ mm}$.

Radio angular: 2 mm

Avance f_z por diente: 0,08 mm

Descripción técnica

Tipo	FG
Avance f_z por diente	0,08 mm
Radio angular	2 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 060220 ER
Clase	HB7730
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
GG(G)	adecuado	250 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		