

Garant**APMT 060202 ER, HB7520, Tipo: UNI****Datos de pedido**

Número de pedido	215680 UNI
GTIN	4045197601520
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación para $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{máx}} = 4 \text{ mm}$.

Radio angular: 0,2 mm

Descripción técnica

Tipo	UNI
Radio angular	0,2 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 060202 ER
Clase	HB7520
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	330 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	290 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		