

Garant**Fresa de achaflanado, con taladro, Ángulo γ : 15grados****Datos de pedido**

Número de pedido	215700 15
GTIN	4045197410504
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

- **Plaquitas de corte recomendadas para biselado: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758**
- **En caso de utilizar otras plaquitas de corte reversibles se pueden producir limitaciones en la duración y en la calidad de la superficie.**
- **Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.**

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	AP.. 1604..
Juego tornillo para plaquita reversible	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Longitud chaflán realizable l	30 mm
Longitud total L_{tot}	50 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	3
Anchura de chaflán realizable b	29,5 mm

máximo $\varnothing D_1$	94 mm
Altura de chaflán realizable h	8 mm
\varnothing de perforación de asiento	27 mm
\varnothing mínimo D	35,4 mm
Ángulo γ	15 grados
Avance por diente con $h_{m\acute{a}x}$	0,4 mm
Número de plaquitas de corte	6
Ejecuciones de mangos	con taladro
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219811
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0