

Garant**Fresa copiadora (RD..07) 0° negativo, con rosca, Ø D: 15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212100 15
GTIN	4045197192431
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.

- **Alta precisión de concentricidad y planeidad.**
- **Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte reversible en caso de desgaste de los cantos de corte.**

Nota:

$a_{p\text{ máx}} = 1,5 \text{ mm}$.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Rosca de alojamiento M	M8
Plaquita de corte adecuada	RD.. 0702
Ø D ₂	12,7 mm
Ø de corte D _c	15 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Ø D ₃	8 mm
Longitud total L _{tot}	23 mm

Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	6,21 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	23 mm
Fresado circular de taladro a_p	1,5 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	4,51 grados
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	28 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219803
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP