

Garant
Fresa copiadora (RD..07) 0° negativo, con rosca, Ø D: 35mm


Datos de pedido

Número de pedido	212100 35
GTIN	4045197192509
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.

- **Alta precisión de concentricidad y planeidad.**
- **Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte reversible en caso de desgaste de los cantos de corte.**

Nota:

$a_{p\text{ máx}} = 1,5 \text{ mm}$.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	42 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
\varnothing de corte D_c	35 mm
Rosca de alojamiento M	M16
$\varnothing D_1 \text{ h6}$	17 mm
Plaquita de corte adecuada	RD.. 0702
$\varnothing D_2$	28,7 mm

Juego tornillo para plaquita reversible	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Número de filos Z	6
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	26,21 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	63 mm
Fresado circular de taladro a_p	1,5 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,07 grados
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	68 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219803
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Destornillador dinámico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2