

**Garant**
**Asiento de MDI configurable, para Ø de cabezal de corte D: 12mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	212000 12
GTIN	4045197659224
Clase de artículo	29W

**Descripción**
**Ejecución:**

Asiento rectificad con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

**Precisión de concentricidad del sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Mango rectificad en toda su longitud en h6: para corte individual y posición libre.

**Nota:**

**Profundidad de fresado máxima** =  $L_1 + l$ ; l = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

El mango se puede destalonar a  $\varnothing d_{1 \text{ mín.}}$

**Descripción técnica**

Longitud útil $L_1$	26 mm
$\varnothing$ exterior mínimo habilitado $d_1$	11,8 mm
para $\varnothing$ de cabezal de corte D	12 mm
$\varnothing$ mango $D_s$ h6	12 mm
Par de apriete recomendado	10 Nm
Longitud total L	126 mm
Serie	TopCut
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Conos para fresa con rosca