

SONO  SWISS[®]**Cesto insertable INOX, Tamaño adecuado para n.º 082922 / 082923 / 082924:
240****Datos de pedido**

Número de pedido	082926 240
GTIN	
Clase de artículo	04E

Descripción**Función:**

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Idóneo para :

Aparatos de limpieza por ultrasonidos n.º 082920.

Capacidad de carga máxima: 60 kg

Longitud interior: 770 mm

Anchura interior: 470 mm

Descripción técnica

Capacidad de carga máxima	60 kg
Adecuado para n.º 082920; n.º 082922	240
Longitud interior	770 mm
Anchura interior	470 mm
Altura interior	370 mm
Tipo de producto	Cesto insertable

