

Garant**APKT 16..08 PDFR, HU7710, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	215728 ALU
GTIN	4045197410948
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación válidos para las fresas n.º 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_{p\text{máx.}} = 7 \text{ mm}$.

Grosor de plaquita: 5,05 mm

Radio angular: 0,8 mm

Avance f_z por diente: 0,18 mm

Descripción técnica

Soporte adecuado	AP..1604
Avance f_z por diente	0,18 mm
Tipo	Aluminio
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	APKT 16..08 PDFR
Clase	HU7710
Material de corte	MD

Grosor de plaquita	5,05 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	700 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	350 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		