

Garant**Fresa de achaflanado, con taladro, Ángulo γ : 20grados****Datos de pedido**

Número de pedido	215795 20
GTIN	4045197658203
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Altura de chaflán realizable h	9 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003
máximo $\varnothing D_1$	69 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Anchura de chaflán realizable b	26 mm
\varnothing mínimo D	17 mm
Longitud chaflán realizable l	27,5 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	3

Longitud total L_{tot}	52 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Ángulo γ	20 grados
Avance por diente con $h_{m\acute{a}x}$	0,3 mm
Número de plaquitas de corte	9
Ejecuciones de mangos	con taladro
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814