

Garant
Fresa angular 90°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 52/5mm


Datos de pedido

Número de pedido	215715 52/5
GTIN	4045197410627
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresa angular con división desigual para una elevada suavidad de marcha.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø de corte D_c	52 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 16..
Número de filos Z	5
Ejecuciones de mangos	con taladro

Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219812
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0