

Garant**Fresa de achaflanado, con taladro, Ángulo γ : 30grados****Datos de pedido**

Número de pedido	215795 30
GTIN	4045197383228
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Longitud chaflán realizable l	27,5 mm
Altura de chaflán realizable h	13 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Anchura de chaflán realizable b	24 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø mínimo D	17 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003
Ángulo γ	30 grados
máximo Ø D ₁	65 mm

Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	3
Longitud total L_{tot}	52 mm
Avance por diente con $h_{m\acute{a}x}$	0,2 mm
Número de plaquitas de corte	9
Ejecuciones de mangos	con taladro
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814