

HEDI

Proyector halógeno con soporte, 230 V, Consumo de potencia: 400 W



Datos de pedido

Número de pedido	081222 400
GTIN	4003644013548
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Carcasa de fundición de presión de aluminio con reflector de aluminio y bombilla. Protegido contra salpicaduras de agua. Interruptor de conexión / desconexión en la carcasa.

Soporte de tubo de acero regulable en altura sin escalonamiento entre 0,8 m y 1,9 m con perfiles de refuerzo y proyector halógeno desmontable.

Corriente de alumbrado: 9200 lm

Clase de eficiencia energética : C

Descripción técnica

Clase de eficiencia energética	C
Consumo de potencia	400 W
Corriente de alumbrado	9200 lm
Bombilla	Halógeno
Tensión nominal	230 V
Atributo del nombre de producto	230 V

Accesorios

Lámpara halógena de repuesto Consumo de potencia 400
W

081225 400