

Garant

**Fresa copiadora (RD..10) 0° negativo, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:
35/3mm**


Datos de pedido

Número de pedido	212125 35/3
GTIN	4045197192578
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.

- **Alta precisión de concentricidad y planeidad.**
- **Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte reversible en caso de desgaste de los cantos de corte.**

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

$a_{p\text{ máx}} = 2 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	25 mm
Ø de perforación de asiento	16 mm
Longitud total L _{tot}	40 mm
Ø de corte D _c	35 mm

Plaquita de corte adecuada	RD..1003
Número de filos Z	3
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	60 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	68 mm
Fresado circular de taladro a_p	2 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	22,45 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,79 grados
Ángulo de ajuste κ	15 - 30 grados
Fz Helix	0,7
Ejecuciones de mangos	con taladro
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219804
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,8 Nm	211750 3,8