

**Garant**

**Fresa copiadora (RD..10) 0° negativo, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z:  
42/5mm**


**Datos de pedido**

Número de pedido	212135 42/5
GTIN	4045197192752
Clase de artículo	210

**Descripción**
**Ejecución:**

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.

- **Alta precisión de concentricidad y planeidad.**
- **Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte en caso de desgaste de los cantos de corte.**

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

$a_{p\text{máx}} = 2 \text{ mm}$ .

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	42 mm
Plaquita de corte adecuada	RD..1003
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm

Longitud total $L_{tot}$	42 mm
Rosca de alojamiento M	M16
Número de filos Z	5
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	29,45 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{i}n.}$	74 mm
Fresado circular de taladro $a_p$	2 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	1,36 grados
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{a}x.}$	82 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219804
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,8 Nm	211750 3,8