

Garant

Fresa copiadora (RD..10) 0° negativo, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 25/2mm



Datos de pedido

Número de pedido	212135 25/2
GTIN	4045197192714
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.

- **Alta precisión de concentricidad y planeidad.**
- **Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte en caso de desgaste de los cantos de corte.**

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

$a_{p\text{ máx}} = 2 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Ø D ₂	20,7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Plaquita de corte adecuada	RD..1003
Longitud total L _{tot}	35 mm
Rosca de alojamiento M	M12
Ø D ₃	15 mm

Ø de corte D_c	25 mm
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	12,45 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	40 mm
Fresado circular de taladro a_p	2 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	3,22 grados
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	48 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219804
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,8 Nm	211750 3,8
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP