

**Garant**
**Fresa angular 90°, Mango Weldon, Ø D / Zef: 25/3mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	215860 25/3
GTIN	4045197133298
Clase de artículo	210

**Descripción**
**Ejecución:**

Potencia de arranque de viruta muy elevada, dado que funcionan 2 o 3 filos por vuelta.

**Aplicación:**

Para fresado de contornos y canteado.

**Nota:**

**No utilizar ni para el ramping ni para inmersión por interpolación.**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

**Descripción técnica**

Longitud total $L_{tot}$	110 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	28 mm
Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	3
Ø de corte $D_c$	25 mm
Ø de mango $D_s\ h6$	25 mm
Longitud de voladizo $L_1$	52 mm
Número de plaquitas de corte	9
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2