



CC. T 09T304, Clase: CA6525



Datos de pedido

Número de pedido	260097 CA6525
GTIN	4960664589203
Clase de artículo	25E

Descripción

CC. T 09T304 CA6525 Clase: CA6525
 Rompevirutas: MQ
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 140 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	MQ
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado