

Garant
Fresa angular 90°, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 24,7/4mm


Datos de pedido

Número de pedido	215870 24,7/4
GTIN	4045197193063
Clase de artículo	210

Descripción

Aplicación:

Uso universal en todos los materiales y para fresar ranuras.

Nota:

Alojamientos para fresas con rosca: ver catálogo parte 3.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	24,7 mm
Longitud total L_{tot}	35 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003
Rosca de alojamiento M	M12
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_2	20,7 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Número de filos Z	4
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	47,4 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	46,4 mm

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,73 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	19,55 mm
$\varnothing D_3$	21,7 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814