



Destornillador especial con batería, Tipo: C12RAD



Datos de pedido

Número de pedido	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Taladro angular MILWAUKEE con batería y destornillador de trinquete

- Sistema electrónico REDLINK™ con control continuo de la velocidad de rotación, reversible y protección contra sobrecarga.
- Iluminación por LED de la zona de trabajo.
- Baterías de iones de litio Red con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.

Taladro-destornillador **angular** compacto, ligero y manejable para puntos de difícil acceso, muy compacto: **solo 95 mm de medida entre vértices**. Ajuste electrónico del par en 10 grados; además, grado de taladrado, mandril de sujeción rápida **FIXTEC**. El LED rojo señala el par de giro alcanzado.

Ventaja:

Muy compacto, solo 95 mm de medida entre vértices.

Suministro:

Incluye una batería, cargador y maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073814 y n.º 073839.

Descripción técnica

Capacidad de la batería	2 Ah
Forma constructiva	Taladro-destornillador angular
Ø máximo de taladrado espiral en madera	25 mm
Quality Dress	C12RAD-202B

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 800 min ⁻¹
Peso	1,1 kg
Portaherramientas	Ø 1,0 – 10 mm
Tensión de batería	12 V
Par de giro máximo duro	12 Nm
Empleo típico	Medium
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Cantidad de baterías contenidas	2
Suministro de energía	a batería
Tipo batería	Ion de litio
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Atornillador

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12