

**CC. T 060202, Clase: CA510**

Datos de pedido

Número de pedido	260091 CA510
GTIN	4960664696420
Clase de artículo	25E

Descripción

CC. T 060202 CA510 Clase: CA510
Rompevirutas: HQ
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 140 - 450 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	HQ
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 450 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm

Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado