


CCMT 09T308, Clase: CA510

Datos de pedido

Número de pedido	260098 CA510
GTIN	4960664696482
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 09T308 CA510 Clase: CA510
 Rompevirutas: HQ
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 140 - 450 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 450 m/min
Rompevirutas	HQ
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,

Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado