

Garant**CC. T 060202, Clase: HB7020****Datos de pedido**

Número de pedido	260140 HB7020
GTIN	4045197698827
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Rompevirutas	SM
Radio angular	0,2 mm
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado