

**CCMT 09T308, Clase: CA6525****Datos de pedido**

Número de pedido	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 09T308 CA6525 Clase: CA6525
Rompevirutas: MQ
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 140 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min
Rompevirutas	MQ
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado