

Garant
DN. G 150604, Clase: HB7415


Datos de pedido

Número de pedido	250760 HB7415
GTIN	4045197667113
Clase de artículo	21G

Descripción

DN. G 150604 HB7415 Clase: HB7415
 Rompevirutas: TIM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 70 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	TIM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	S
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 70 m/min
Condición de corte	continuo

Clase	HB7415
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado